


# Ašies sąsaja SPC-AIF-INC

Gaminio numeris: 537320

FESTO

Magnetinio didėjančio poslinkio kodatoriaus prijungimui



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus proporcinio skirstytuvo srovės sunaudojimas	1,1 A
Tipinis tiesinės pavaros sąsajos srovės suvartojimas	60 mA
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Ilgalaikis atsparumas smūgiams pagal DIN/IEC 68, dalys 2 - 82	Patikrinta pagal griežtumo lygį 2
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Vibracijos varža pagal DIN/IEC 68, dalys 2 - 6	Patikrinta pagal griežtumo lygį 2
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Produkto svoris	240 g
Elektrinė jungtis, proporcinis skirstytuvas	Kištuko lizdas apvalios konstrukcijos M9 7-kontaktai
Elektrinė jungtis, atskaitymo sistema	8-poliai Kištuko lizdas M12 apvalios konstrukcijos
Elektrinė jungtis, AIF IN	Kištukas apvalios konstrukcijos M9 5-poliai
Elektrinė jungtis, AIF OUT	Kištuko lizdas apvalios konstrukcijos M9 5-poliai