



Mini kreipiamoji su pneumatine pavara SLTE-10-80-LS-G04

Gaminio numeris: 537449
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Elektromechaninė linijinė ašis su sliekračiu.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	80 mm
Dydis	10
Reverso tarpelis	< 100 µm
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Elektromechaninė tiesinė ašis With lead screw
Variklio tipas	DC servo variklis
Nuoroda	Fiksuojama blokiruotė leidžiama Fiksuojama blokiruotė draudžiama Nustatymo jungiklis
Sraigto tipas	Lead screw
Minimalus judėjimo greitis	2 mm/s
Kartojimo tikslumas	±100,000 µm
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvims
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Garso slėgio lygis	< 50 dB(A)
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Leidimas	RCM Mark
Maksimalus momentas Mx	4,3 Nm
Maksimalus momentas My	4,3 Nm
Maksimalus momentas Mz	1,5 Nm
Judanti masė	235 g
Produkto svoris	737 g
Enkoderio sąsajos išėjimas, charakteristikos	512 ppr
Montavimo tipas	Pasirenkamas Vidinis sriegis ir centruojanti įvorė Su kiauryme su vidiniu sriegiu
Material of moment compensator	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Material of guide	Termiškai apdirbtas plienas
Material housing	Aliuminio liejinys anoduotas
Material piston rod	Aliuminio liejinys anoduotas
Material motor housing	Aliuminio liejinys anoduotas
Material slide	Aliuminio liejinys anoduotas