

# Elektromagnetinis skirstytuvas VUVB-L-M32U-AZD-Q6-1C1

Gaminio numeris: 537478

FESTO

Su rankiniu valdymu ir solenoidu, be kištukinio lizdo.  
Šis tipas tinkamas vakuumui.



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė  |
|---|--|
| Skirstytuvo funkcija                                  | 3/2 atviras, vienos ritės  |
| Veikimo būdas   | elektrinis   |
| Skirstytuvo dydis                                     | 20 mm  |
| Standartinis nominalus srauto debitas                 | 500 l/min  |
| Darbinis slėgis                                       | -0,9 ... 8 bar   |
| Konstrukcija  | Stūmoklio šliaužiklis  |
| Numetimo tipas  | Oro spyruoklė  |
| Apsaugos klasė  | IP65   |
| Nominalus dydis                                       | 7 mm   |
| Oro išmetimo funkcija                                 | nedroseliuojantis  |
| Sandarinio principas                                  | švelnus  |
| Montavimo pozicija                                    | Bet koks   |
| Rankinis valdymas                                     | fiksavimas<br>Stūmimas   |
| Valdymo tipas   | valdoma  |
| Valdomas oro tiekimas                                 | išorinis   |
| Srauto kryptis  | nereversuojamas  |
| Valdymo slėgis  | 2 ... 8 bar  |
| Išjungimo laikas                                      | 20 ms  |
| Ijungimo laikas                                       | 20 ms  |
| Ritės charakteristikos duomenys                       | 24 V DC: 1.5 W   |
| Atsparumas smūgiams                                   | 0,8 kV   |
| Užterštumo laipsnis                                   | 3  |
| Leistini įtampos svyravimai                           | +/- 10 %   |
| Darbinė terpė   | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei               | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                         | 1  |
| Saugojimo temperatūra                                 | -20 ... 40 °C  |
| Terpės temperatūra                                    | -5 ... 50 °C   |
| Aplinkos temperatūra                                  | -5 ... 50 °C   |
| Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas      | 2 Nm   |
| Maksimalus užveržimo momentas, montavimas prie sienos | 3 Nm   |
| Produkto svoris                                       | 170 g  |
| Elektrinis pajungimas                                 | Kištukas<br>pagal EN 175301-803<br>C forma   |
| Montavimo tipas                                       | Su kiauryme  |
| Pagalbinis valdymo oro portas 12/14                   | M5   |
| Valdomas išmetimo portas 84                           | Be kanalo  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1                      | QS-6   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2                      | QS-6   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3                      | G1/4   |

| Savybės                               | Reikšmė                            |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Informacija                           | Be vario ir PTFE.<br>atitinka RoHS |
| Informacija apie pajungimo padą       | PA - sustiprintas                  |
| Informacija apie sandariklius         | FPM<br>HNBR<br>NBR                 |
| Informacija apie tvirtinimą           | PA - sustiprintas                  |
| Informacija apie medžiaga, koto vijos | Aliuminio liejinys                 |