



Slėgio reguliatorius LR-1/4-DB-7-O-MINI

Gaminio numeris: 537643
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Tiesioginio valdymo reguliatorius, darbinis slėgis iki 7 bar., be manometro.
Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Plotis	44 mm
Serijos	DB
Vykdklikio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Slėgio reguliatorius be manometro
Valdiklio funkcija	su antriniu išmetimu su grįžtamu srautu
Manometras	Prepared for G1/8
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	1,5 ... 10 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 7 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,5 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	≥ 1.300 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	150 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę Instaliavimas į liniją Su kiauryme Su tvirtinimo kronšteinu Pasirenkamas
Manometro pajungimas	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material rotary knob	POM
Material housing	PA - sustiprintas