



Siųstuvas SOEG-S-Q50-K-L

Gaminio numeris: 537779
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Blokinė konstrukcija

Type to be discontinued. Available until 2020. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Blokinė konstrukcija
Atitinka standartus	EN 60947-5-2
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Informacija	Be vario ir PTFE.
Matuotas kintamasis	Pozicija
Matavimo principas	Optoelektroninis
Matavimo metodas	Šviesos barjero optinis jutiklis Siųstuvas
Šviesos tipas	Infraraudonieji
Darbo diapazonas	0 ... 15.000 mm
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Liekamoji pulsacija	10 %
Tuščiosios veikos srovė	30 mA
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	Kabelis 4-šerdys
Kabelio ilgis	3 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Dydis	50x50x17 mm
Montavimo tipas	Su kiauryme
Produkto svoris	121 g
Material housing	ABS
Parodyti kada pasiruošęs	LED žalias
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP67
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress