


Solenoido ritė MSFW-24AC-KX-M-EX

Gaminio numeris: 538218

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.

Galimas kabelio ilgis



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Minimalus paėmimo laikas	10 ms
Budėjimo ciklas	100%
Ritės charakteristikos duomenys	24 V AC: 50/60 Hz, power 4.4 VA
Leistinas dažnio svyravimas	+/- 5 %
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
ATEX kategorijos dujos	II 2G
Dujų rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex mb II T5
ATEX kategorijos dulės	II 2D
Dulkių rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex tD A21 IP65 T95°C
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU)
Nesprogi aplinkos temperatūra	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Skyriaus sertifikatas	PTB 03 ATEX 2098 X
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-20 ... 40 °C
Produkto svoris	170 g
Elektrinis pajungimas	Kabelis
Kabelio ilgis	< 85 m
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,75 mm ²
Montavimo tipas	Su įsriegiama veržle
Informacija	atitinka RoHS
Medžiagos informacija, solenoido ritė	Aliuminis Epoksidinė derva Varis Plienas
Medžiagos informacija, ritė	Varis