


# Priartėjimo jutiklis SIEF-M8NB-NS-K-L

Gaminio numeris: 538310

FESTO

Su kabeliu, ne vieno lygio montavimas



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė   |
|--|---|
| Konstrukcija   | apvalus   |
| Atitinka standartus  | EN 60947-5-2  |
| Leidimas   | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)   |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)                               | atitinka EU-EMV reikalvimus   |
| Matavimo principas   | Induktyvinis  |
| Nominalus suveikimo atstumas                               | 4 mm  |
| Garantuojamas suveikimo atstumas                           | 3,24 mm   |
| Redukcijos faktoriai                                       | Aliuminis = 1.0<br>Nerūdijantis plienas, St 18/8 = 1.0<br>Varis = 1.0<br>Žalvaris = 1.0<br>Plienas, St 37 = 1.0 |
| Aplinkos temperatūra                                       | -30 ... 85 °C   |
| Kartojimo tikslumas  | 0,08 mm   |
| Jungiklio išėjimas   | NPN   |
| Komutavimo elemento funkcija                               | Normaliai atviras kontaktas   |
| Histerėzė  | 0,12 ... 0,6 mm   |
| Maksimalus perjungimo dažnis, nuolatinė srovė              | 2.000 Hz  |
| Maksimali išėjimo srovė                                    | 150 mA  |
| Įtampos kritimas   | ≤ 1,8 V   |
| Atsparumas trumpam jungimui                                | Pulsuojantis  |
| Nominalus DC įtampos lygis                                 | 10 ... 30 V   |
| Liekamoji pulsacija  | 10 %  |
| Tuščiosios veikos srovė                                    | ≤ 15 mA   |
| Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo                      | visoms elektrinėms jungtims   |
| Elektrinis pajungimas                                      | 3- šerdys<br>Kabelis  |
| Kabelio ilgis  | 2,5 m   |
| Material cable sheath                                      | TPE-U(PUR)  |
| Material insulation  | PVC   |
| Dydis  | M8  |
| Montavimo tipas  | Su užraktu  |
| Suspaudimo momentas  | 10 Nm   |
| Instaliavimo tipas   | Pusiau išsikišantis   |
| Produkto svoris  | 77 g  |
| Material housing   | PA<br>aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis  |
| Darbo režimo displėjus                                     | LED geltonas  |
| Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai | 0 ... 80 °C   |
| Apsaugos klasė   | IP67  |
| Triukšmų atsparumas magnetiniam laukui                     | Nuolatinės ir kintamos srovės magnetiniai laukai  |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                              | 4 - Very high corrosion stress  |