


# Skirstytuvų sala CPV-SC-FB-VI

Gaminio numeris: 538510

FESTO

su fieldbus jungtimi



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

| Savybės  | Reikšmė   |
|--|---|
| Elektrinis valdymas  | CPI- Instaliacijos sistema<br>Fieldbus  |
| Elektrinių I/O sistema   | Taip  |
| Skirstytuvų salos tipas  | 80  |
| Darbinė terpė  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei                              | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)  |
| Terpės temperatūra   | -5 ... 50 °C  |
| Aplinkos temperatūra   | -5 ... 50 °C  |
| Apsaugos klasė   | IP40  |
| Atsparumo korozijai klasė CRC  | 1 - Low corrosion stress  |
| Operating pressure MPa   | -0,09 ... 0,7 MPa   |
| Darbinis slėgis  | -0,9 ... 7 bar  |
| Pilot pressure MPa   | 0,3 ... 0,7 MPa   |
| Valdymo slėgis   | 3 ... 7 bar   |
| Operating pressure for valve terminal with internal pilot air supply | 0,3 ... 0,7 MPa   |
| Darbinis slėgis skirstytuvų salai su vidiniu valdymo oru             | 3 ... 7 bar   |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L  |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)   | atitinka EU-EMV reikalvumus   |
| UKCA marking (see declaration of conformity)                         | To UK instructions for EMC  |
| KC mark  | KC-EMV  |
| Leidimas   | c UL us - Recognized (OL)   |
| Informacija  | atitinka RoHS   |
| Skirstytuvų salos struktūra  | Fiksuotas tinklelis   |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius                             | 16  |
| Maksimalus slėgio zonų skaičius                                      | 8   |
| Veikimo būdas  | elektrinis  |
| Skirstytuvo funkcija   | 2/2 uždaras, vienos ritės<br>3/2 uždaras, vienos ritės<br>3/2 atviras, vienos ritės<br>5/2 bistabilus<br>5/2 vienos ritės |
| Konstrukcija   | Stūmoklio šliaužiklis   |
| Skirstytuvo dydis  | 10 mm   |
| Valdomas oro tiekimas  | išorinis<br>Vidinis   |
| Didžiausias nominalus srautas  | 170 l/min at 10 mm  |
| Nominalus dydis  | 2,5 mm  |
| Tinkamumas vakuumui  | Taip  |
| Oro išmetimo funkcija  | nedroselijuojantis  |
| Signal status display  | LED   |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa                                    | 24 V  |
| Leistini įtampos svyravimai  | +/- 10 %  |