


# Srauto jutiklis SFET-F005-L-WQ6-B-K1

Gaminio numeris: 538529

FESTO

Srauto debito keitiklis



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leidimas	C-Tick
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Srauto matavimo srities pradinė vertė	0,05 l/min
Srauto matavimo srities galinė vertė	0,5 l/min
Darbinis slėgis	-0,7 ... 7 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [1:4:2] Azotas
Terpės temperatūra	0 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Suveikimo laikas	50 ms
Analoginis išėjimas	1 - 5 V
Tiesiškumo paklaida, FS	8 %
Analoginės reikšmės atkuriamumas, FS	1 %
Apkrovos varža	50 kOhm
Nominalus DC įtampos lygis	12 ... 24 V
Elektrinis pajungimas	Kabelis
Kabelio ilgis	1 m
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PVC
Montavimo tipas	Su kiauryme
Montavimo pozicija	Vertikalus Horizontaliai
Pneumatinis pajungimas	QS-6
Produkto svoris	70 g
Informacija apie tvirtinimą	PA
Parodyti kada pasirošęs	LED
Apsaugos klasė	IP40
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress