



# Srauto jutiklis SFET-R0500-L-WQ4-D-K3

Gaminio numeris: 538538  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Miniatiūrinis srauto debito keitiklis vakuumo diapazone  
Type to be discontinued. Available until 2020. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leidimas	C-Tick
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvims
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Srauto matavimo srities pradinė vertė	-5 l/min
Srauto matavimo srities galinė vertė	5 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 2 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [1:4:2] Azotas
Terpės temperatūra	0 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Suveikimo laikas	5 ms
Analoginis išėjimas	1 - 5 V
Tiesiškumo paklaida, FS	5 %
Analoginės reikšmės atkuriamumas, FS	2 %
Apkrovos varža	> 50 kOhm
Nominalus DC įtampos lygis	12 ... 24 V
Elektrinis pajungimas	Kabelis
Kabelio ilgis	3 m
Material cable sheath	PVC
Montavimo tipas	Su kiauryme
Montavimo pozicija	Vertikalus Horizontaliai
Pneumatinis pajungimas	QS-4
Produkto svoris	25 g
Material housing	PA
Parodyti kada pasiruošęs	LED
Apsaugos klasė	IP40
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress