

Pavara FKC-18

Gaminio numeris: 538714

FESTO

Tiesinei pavaraui DGC-G



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	18
Radialinis nukrypimas +/-	2,5 mm
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Mažiausias leistinas svoris jėgos kryptimi +/-	3.000 N
Didžiausias leistinas svoris jėgos kryptimi +/-	1.400 N
Produkto svoris	96,8 g
Informacija	atitinka RoHS
Material joint	PA - sustiprintas
Material on ball stud	aukštai legiruotas plienas
Material plate	Aliuminio liejinys