

# Pasyvi ašių kreipiančioji FDG-40- -ZR-RF

Gaminio numeris: 538792

FESTO



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Dydis	40
Eiga	1 ... 5.000 mm
Eigos rezervas	136 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Veleno kreipiamoji
Konstrukcija	Kreipiamoji
Maksimalus pagreitis	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Maksimalus greitis	$\leq 10 \text{ m/s}$
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Inercijos momentas Ix	2.479E+03 mm <sup>4</sup>
Inercijos momentas Iy	946,3E+03 mm <sup>4</sup>
Maksimali jėga Fy	300 N
Maksimali jėga Fz	300 N
Maksimalus momentas Mx	18 Nm
Perstūmimo jėga	5 ... 35 N
Papildomas svoris 10mm ilgiui	59,1 g
Montavimo tipas	su priedais
Informacija	Be vario ir PTFE.
Material cover cap	PA
Material guide rail	Plienas
Material of guide component	Plienas
Material housing	Aliuminis anoduotas