


Vakuomo generatorius OVEM-BN

Gaminio numeris: 539075

FESTO

Suslėgto oro/ vakuumo prieigos su QS tipo jungtimis colinėje sistemoje, oro išleidimas su atviru slopintuvu.



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis, Laval tūtelė	0,45 ... 1,4 mm
Tinklelio matmuo	20 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Išmetiklio charakteristikos	Didelis siurbimo srauto debitas Gilus vakuumas Standartas
Filtravimo laipsnis	40 µm
Rankinis valdymas	Stūmimas
Integruota funkcija	Inžektoriaus vožtuvas elektrinis Regulatorius Elektrinė įjungimo sklendė Filtrai Air saving function, electrical Atbuliniai vožtuvai Atviras slopintuvas Vakuomo jungiklis
Konstrukcija	modulinis
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai uždaras kontaktas Normaliai atviras kontaktas
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Standartinė prieiga	IEC 61131-2
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Nominalus darbinis slėgis	6 bar
Nominalus DC įtampos lygis	20,4 ... 27,6 V
Budėjimo ciklas	100 %
Izoliacinė įtampa	50 V
Jungiklio išėjimas	2xNPN 2xPNP NPN PNP
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: low-current phase 0.3 W, high-current phase 2.55 W
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Užterštumo laipsnis	3
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
KC mark	KC-EMV
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvims
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress

Savybės	Reikšmė
Terpės temperatūra	0 ... 50 °C
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 85 %
Apsaugos klasė	IP65
Saugumo klasė	III
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Maksimalus užveržimo momentas	0,8 Nm su vidiniu sriegiu 2,5 Nm su kiauryme
Elektrinis pajungimas	5-poliai M12x1 Kištukas
Montavimo tipas	Su kiauryme su vidiniu sriegiu su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/8 NPT 1/4 NPT QS-1/4 QS-5/16
Pneumatinis pajungimas, portas 3	1/8 NPT 1/4 NPT QS-5/16 Integruotas slopintuvas
Vakuomo pajungimas	1/8 NPT 1/4 NPT QS-1/4 QS-5/16
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material filter	Sukabinimas PA Porėtas metalas
Material filter housing	PA - sustiprintas
Material housing	Padengtas aliuminiu PA - sustiprintas
Material screws	Plienas
Material pins	Plienas
Material transmitter nozzle	Aliuminio liejinys