



Filtru-slopintuvas LFU-1/4

Gaminio numeris: 539132

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	G1/4
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	1 µm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Operating pressure MPa	0 ... 1,6 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
Srauto debitas į atmosferą	≥ 4.000 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Triukšmo mažinimas	Redukavimas iki 40 dB
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Garso slėgio lygis	78 dB(A)
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	190 g
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Material housing	PP