

# Kompaktiškas cilindras ADNP-25-5-A-P-A-QS-4

Gaminio numeris: 539399

FESTO

Pagal ISO 21287, reaguoja į poziciją, su išoriniu stūmoklio koto sriegiu,  
su integruota QS jungtimi

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	5 mm
Stūmoklio diametras	25 mm
Stūmoklio koto sriegis	M8
Paremtas standartu	ISO 21287
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Koto galas	Išorinis sriegis
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas Cilindro įvorė
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Cilindro kotas vienoje pusėje
Darbinis slėgis	0,6 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,24 J
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	247 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	295 N
Judanti masė 0 mm eigos	20 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	19 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	116 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	2 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su kiauryme su vidiniu sriegiu su priedais
Pneumatinis pajungimas	QS-4
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie uždengimą	PA - sustiprintas
Informacija apie sandariklius	TPE-U(PU)
Informacija apie stūmoklio kotą	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija apie cilindro įvorę	Aliuminio liejinys lygiai anoduotas