



Priartėjimo jutiklis SME-10F-DS-24V-K0,3L-M5D

Gaminio numeris: 539494

FESTO

Elektrinis, pavarom su 10 mm pločio grioveliu. Montuojamas iš viršaus, M5 šakutė.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	apvaliai skylei
Paremtas standartu	DIN EN 60947-5-2
Leidimas	c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Informacija	Be vario ir PTFE.
Matuotas kintamasis	Pozicija
Matavimo principas	Magnetinis
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Jungiklio išėjimas	Kontakto tipo
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Perjungimo reikšmės atkuriamumas	+/- 0,1 mm
Suveikimo laikas	0,5 ms
išjungimo laikas	30 μs
Maksimali išėjimo srovė	500 mA
Maksimali kontaktinė galia, kintama srovė	10 VA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	10 W
Atsparumas trumpam jungimui	Ne
Nominalus AC įtampos lygis	10 ... 30 V
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Ne
Elektrinis pajungimas	Jungtis su kabeliu M5x0,5
Jungties išėjimo kryptis	ašinis
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Žalvaris Aukšuota
Kabelio ilgis	0,3 m
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Kabelio tipas	LiFY11Y
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR
Medžiagos informacija, izoliuojanti įvorė	PVC
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	24 mm
Montavimo tipas	Fiksuotas apvaliame griovelyje
Suspaudimo momentas	0,4 Nm
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	5 g
Korpuso spalva	Juodas
Informacija apie tvirtinimą	PA
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67