


Priartėjimo jutiklis SMT-10F-PS-24V-K0,3L-M5D

Gaminio numeris: 539495

FESTO

Elektrinis, bekontaktis, PNP, pavarom su 10 mm pločio griovelium.
Montuojamas iš viršaus, M5 šakutė.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	apvaliai skylei
Paremtas standartu	DIN EN 60947-5-2
Leidimas	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Informacija	Be vario ir PTFE.
Matuotas kintamasis	Pozicija
Matavimo principas	Magnetovaržinis
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Jungiklio išėjimas	PNP/NPN
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Perjungimo reikšmės atkuriamumas	+/- 0,1 mm
Suveikimo laikas	0,5 ms
išjungimo laikas	0,5 ms
Maksimali išėjimo srovė	200 mA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	6 W
Įtampos kritimas	2 V
Induktyvinė apsauginė grandinė	Integruota
Liekamoji srovė	0,01 mA
Atsparumas trumpam jungimui	Taip
Perkrovimo galimybė	Galimas
Nominalus DC įtampos lygis	5 ... 30 V
Liekamoji pulsacija	10 %
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	Jungtis su kabeliu M5x0,5
Jungties išėjimo kryptis	ašinis
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Žalvaris Auksoota
Kabelio ilgis	0,3 m
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Kabelio tipas	LiFY11Y
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR
Medžiagos informacija, izoliuojanti įvorė	PVC
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	24 mm
Montavimo tipas	Fiksuotas apvaliame griovelyje
Suspaudimo momentas	0,4 Nm
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	5 g
Korpuso spalva	Juodas
Informacija apie tvirtinimą	PA
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67