



Slėgio reguliatorius LR-1/8-DB-7-MINI

Gaminio numeris: 539681

FESTO

Tiesioginio valdymo reguliatorius, darbinis slėgis iki 7 bar., su manometru.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Plotis	44 mm
Serijos	DB
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Slėgio reguliatorius su manometru
Valdiklio funkcija	su antriniu išmetimu su grįžtamu srautu
Manometras	su manometru
Darbinis slėgis	1,5 ... 10 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 7 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,5 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	≥ 800 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	150 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas Instaliavimas į priekinę panelę Instaliavimas į liniją Su kiauryme Su tvirtinimo kronšteinu
Manometro pajungimas	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie medžiaga, sukamas mygtukas	POM
Informacija apie tvirtinimą	PA - sustiprintas