

Lizdo jungtis MSSD-V-M16

Gaminio numeris: 539713

FESTO

prijungimo standarto DIN EN 175 301 tipas B skirstytuvų magnetinėm ritėm.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Prijungimo dažnis	50
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M3 centriniu varžtu
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	35 g
Elektrinis pajungimas	3-poliai Pasuktas kištuko lizdas Plug pattern type B to EN 175301-803 Pagal DIN EN 175301-803 Kubinės konstrukcijos
Kabelio prijungimas	M16
Leistinas kabelio skersmuo	6 ... 8 mm
Gnybto skerspjūvis	0,75 mm ²
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA - sustiprintas
Material seals	HNBR