

Pagrindas

VABS-S4-2S-G18-K2

Gaminio numeris: 539723

FESTO

Lizdas atitinka 15407/-2 standartą



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	18 mm
Paremtas standartu	ISO 15407-2
Montavimo pozicija	Bet koks
Valdomas oro tiekimas	išorinis
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Nominalus DC įtampos lygis	24 V
Atsparumas smūgiams	4 kV
Leistina srovės apkrova prie 40°C	2 A
Užterštumo laipsnis	3
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Gc (GB)
ATEX kategorijos dujos	II 3G
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex ec IIC T3 Gc X
Explosion group assembly	IIC
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Didžiausia mazgo paviršiaus temperatūra	T3
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4 Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	192 g
Montavimo tipas	Su kiauryme atitinka ISO 15407-2
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Padengtas aliuminiu