

Reguliavimo plokštė

VABF-S4-2-R3C2-C-10

Gaminio numeris: 540157

FESTO

Skirstytuvų saloms VTSA ir VTSA-F, standartinis pajungimas pagal 15407-2, iki 10 bar.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	18 mm
Paremtas standartu	ISO 15407-2
Montavimo pozicija	Bet koks
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su antriniu išmetimu
Slėgio dydžio pasirinkimas	galimas
Operating pressure MPa	1 MPa
Darbinis slėgis	10 bar
Slėgio reguliavimo diapazonas Mpa	0,2 ... 0,85 MPa
Slėgio valdymo diapazonas	2 ... 8,5 bar
Slėgio reguliavimo diapazonas psi	29 ... 123,25 psi
Iėjimo slėgis 1	0,5 ... 10 bar
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4
Valdymo terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	367 g
vertikalaus tvirtinimo būdas	ant maitinimo bloko ant individualios plokštės
Manometro pajungimas	su išlaikymo gnybtu
Material control panel	PA
Material regulator housing	Padengtas aliuminiu