


Servovariklis MTR-AC-40-3S-AB

Gaminio numeris: 540300

FESTO

Be reduktoriaus su stabdžiu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Rotoriaus pozicijos jutiklis	Rezolveris
Temperatūros monitoringas	PTC rezistorius
Maksimalus greitis	10.400 1/min
Nominalus pasisukimo greitis	6.000 1/min
Nuolatinė darbinė įtampa sustabdymui	24 V
Nenutrūkstama atviros grandinės srovė	0,78 A
Izoliacinė apsaugos klasė	F
Galios sunaudojimas, stabdys	6 W
Variklio konstanta	0,344 Nm/A
Nominali variklio galia	150 W
Nominali nuolatinė įtampa	325 V
Nominali variklio srovė	0,7 A
Maksimali srovė	3,3 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos temperatūra	-40 ... 40 °C
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią	0,055 kgcm ²
Stabdžio laikymo momentas	0,4 Nm
Stabdžio masės inercijos momentas	0,01 kgcm ²
Rotoriaus masės inercijos momentas	0,045 kgcm ²
Nominalus momentas	0,24 Nm
Maksimalus momentas	1 Nm
Sustojimo momentas	0,27 Nm
Leidžiama ašinė veleno apkrova	12 N
Leidžiama radialinė veleno apkrova	82 N
Produkto svoris	735 g
Elektrinio pajungimo sistema	Kištukas