


Vienkryptis droselis GRLA-1/8-QS-8-B-20

Gaminio numeris: 540359

FESTO

Išmetamo oro valdymui, su pasukama jungtimi.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienos srauto krypties reguliavimo funkcija išmetamam orui
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Veikimo būdas	rankinis
Reguliuojantis elementas	Varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	650 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	600 ... 750 l/min
Darbinis slėgis	0,2 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm
Montavimo pozicija	Bet koks
Standartinis srauto debitas srauto reguliavimo kryptimi: 6 → 0bar	1.080 l/min
Standartinis srauto debitas užblokuota kryptimi: 6 → 0bar	800 ... 1250 l/min
Saugojimo temperatūra	-10 ... 40 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	4 Nm
Leistino judesio momento reguliavimo rankenėlė	0,4 Nm
Produkto svoris	18 g
Dėžės dydis	20
Informacija apie smeigę	Aliuminio liejinys
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys	POM
Reguliuojančio varžto medžiagos duomenys	Žalvaris
Posūkio šarnyro medžiagos duomenys	PBT-sustiprintas