

Variklio valdiklis SFC-DC-VC-3-E-H0-CO

Gaminio numeris: 540364
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Mini elektrinių kreipianųjų SLTE ir lygiagrečiųjų griebtuvų HGPLE reguliavimui ir pozicionavimui.

Type to be discontinued. Available until 2020. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Valdiklio darbinis režimas	P- pozicijos valdiklis.
Apsauginė funkcija	I ² t stebėjimas Srovės stebėjimas Įtampos dingimo detekcija Tempimo klaidos stebėjimas Programinės įrangos galinės padėties nustatymas
Rotoriaus pozicijos jutiklis	Enkoderis
Magistralę užbaigianti varža	120 omų, išorinė
Nominali valdiklio galia	75 W
Nominali nuolatinė įtampa, logikos maitinimas	24 V
Nominali įtampa, apkrova DC	24 V
Nominali srovė, apkrova	3 A
Nominali srovė, logikos maitinimas	0,1 A
Parametrų konfigūravimo sąsaja	Parametrų konfigūracija ir pavedimas RS232 (9600 Baud)
Srovės pikas, apkrova	5 A
Srovės pikas, logikos maitinimas	0,8 A
Leistina riba, maitinimas	± 10 %
Leistinas diapazonas, loginė įtampa	± 10 %
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Atsparumas trumpam jungimui	Atitinka DIN EN 60068-2-27
Apsaugos klasė	IP54
Atsparumas vibracijai	Atitinka DIN EN 60068-2-6
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Leidimas	C-Tick
Produkto svoris	600 g
Komunikacijų profilis	DS301/DSP402 FHPP
Enkoderio sąsajos įėjimas, charakteristikos	A/B-impulsinis signalas RS485/RS422
Magistralės jungtis	Kištukas 9 galvučių Sub-D
Fieldbus sujungimas	CANopen
Maksimali fieldbus duomenų perdavimo sparta	1 Mbit/s
Montavimo tipas	su bėgeliu su sienos/paviršiaus tvirtinimu
Informacija	Turi PWIS medžiagų