


Manometro komplektas DPA-40-16-MA-SET

Gaminio numeris: 540782

FESTO

slėgio stiprintuvui



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	EN 837-1
Manometro nominalus dydis	27
Konstrukcija	manometras
Montavimo tipas	Su išoriniu sriegiu
Darbinis slėgis	16 bar
Matavimo tikslumo klasė	4
Apsaugos klasė	IP43
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Montavimo pozicija	Bet koks
Pneumatinis pajungimas	R1/8
Produkto svoris	16 g