

Paleidimo vožtuvas MS6-EM1-3/8-S-Z

Gaminio numeris: 541277

FESTO

Rankinis, su slopintuvu, oro srauto kryptis: iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Sukamas vožtuvas
Veikimo būdas	rankinis
Oro išmetimo funkcija	nedroselijuojantis
Valdymo tipas	tiesioginis
Skirstytuvo funkcija	3/2 bistabilus
Darbinis slėgis	0 ... 18 bar
C reikšmė	21,2 l/sbar
b reikšmė	0,49
Standartinis nominalus srauto debitas	5.500 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo tipas	Pasirenkamas Instaliavimas į liniją su priedais
Montavimo pozicija	Bet koks
Srauto kryptis	nereversuojamas
Produkto svoris	655 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Integruotas slopintuvas Be kanalo
Informacija apie sandariklius	TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu