



T įkišama jungtis NEDU-M12D5-M12T4

Gaminio numeris: 541596

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Prijungimo dažnis	500
Nominalus AC įtampos lygis	250 V
Nominalus DC įtampos lygis	250 V
Nominali darbinė kintama įtampa	250 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	60 V
Leidžiama srovės apkrova	4 A
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-25 ... 85 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-25 ... 85 °C
Maksimalus priveržimo momentas	0,5 Nm
Produkto svoris	25,5 g
Elektrinis pajungimas	pagal EN 60947-5-2 Kištukas / Lizdas M12x1 / M12x1 4-poliai / 4-poliai A-koduota / A-koduota
Montavimo tipas	Su sriegiu
Korpuso spalva	Juodas
Informacija apie užveržimą	Žalvaris chromu padengta Nikeliuota
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie tvirtinimą	TPE-U (PU), slopintuvas
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Žalvaris Auksuota