

Elektromagnetinis skirstytuvas MFH-5-1/8-24-NPT-EX

Gaminio numeris: 541654

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 uždaras monostabilus
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	70,5 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	500 l/min
Operating pressure MPa	0,18 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	1,8 ... 8 bar
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (US) Class II, Div. 1 (US) Class II, Div. 2 (US) Class III, Div. 1 (US) Class III, Div. 2 (US) EPL Gb (US) EPL Gc (US)
Skyriaus sertifikatas	FM 3026030
Apsaugos klasė	IP65
Nominalus dydis	5 mm
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	fiksavimas
Valdymo tipas	valdoma
Srauto kryptis	nereversuojamas
Overlap	Underlap
Išjungimo laikas	36 ms
Ijungimo laikas	10 ms
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: 4.6 W
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Terpės temperatūra	-5 ... 40 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 40 °C
Produkto svoris	420 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Prapučiamos tūtos jungtis	Vidinis
Valdomas išmetimo portas 84	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 3	1/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 4	1/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 5	1/8 NPT
Material seals	NBR PU
Material housing	Padengtas aliuminiu anoduotas