

# Labai patvarūs vamzdeliai PAN-R-16X3-SI

Gaminio numeris: 541679

FESTO

standartinė O.D šlangutė, dideliems slėgiams iki 20 bar, gali atlaikyti dieles karščio ir mechanines apkrovas



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	16 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	73 mm
Vidinis diametras	10 mm
Min. lenkimo spindulys	42 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 3,5 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 35 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 507,5 psi
Leidimas	TÜV
Skyriaus sertifikatas	B 013277 0506 00
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,1262 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 16mm
Spalva	sidabrinis
Atramos kietumas	D 62 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	TPE-A