


Paskirstymo modulis MS12-FRM-G

Gaminio numeris: 541681

FESTO

Suslėgto oro paskirstymui be atbulinio vožtuvo funkcijos.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Tvirtinimo elementas
Darbinis slėgis	0 ... 20 bar
Srauto išėjimas pagrindine kryptimi 1->2	25.000 ... 42.000 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:--]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	3.000 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Kolektoriaus modulis
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Kolektoriaus modulis
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G2
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1
Material housing	Padengtas aliuminiu