


Operatoriaus įtaisas FED-40

Gaminio numeris: 541998
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Valdymo pultas su LCD grafiniu displejumi, jungiamas prie PLV, 4 funkcinų mygtukų.

Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo aukštis	53 mm
Aukštis	109 mm
Ilgis	149 mm
Priekinės panelės maksimalus storis	5 mm
Naudojama atmintis	512 kByte
Naudojamų LED diodų skaičius	5
Funkcinių klavišų skaičius	4
Sisteminų klavišų skaičius	7
Aliarmas	1.024
Sistemos LED skaičius	4
Displėjus	Monochrominis LCD Su fono apšvietimu
Displėjaus dydis	4 x 20 simbolių
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Indikatoriaus skiriamoji geba	120x32 Pixel
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos	0,25 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 85 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP65 priekis, IP20 galas
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Leidimas	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Produkto svoris	1.000 g
PC sąsaja	RS232 Sub-D 15-galvučių Kištukas
Programavimo sąsaja	9,6 kBd
PLV sąsaja	RS232 Sub-D 15-galvučių Kištukas
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę
Informacija	atitinka RoHS
Programinė įranga	FED Designer 6.06 arba aukštesnė versija
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	NEC 500 Class I, Div. 2