


# Rutulinis skirstytuvas VZBA-R14-63-32T-F0304-R

Gaminio numeris: 542006

FESTO

nerūdijančio plieno 3-eigė rutulinė sklendė su vidiniu sriegiu, 90 ir 180 laipsnių posūkio kampas, ISO 5211 sujungimas su DRD, DRE arba DAPS posūkio pavaram.



## Tech. Duomenys

| Savybės                            | Reikšmė   |
|------------------------------------|---|
| Konstrukcija                       | 3- eigė rutulinė sklendė<br>T- tipas            |
| Veikimo būdas                      | mechaninis                                      |
| Sandarinimo principas              | švelnus   |
| Montavimo tipas                    | Instaliavimas į liniją                          |
| Sąsajos                            | Rp1/4   |
| Komutavimo pozicijos indikatorius  | Griovelio kryptis = srauto kryptis              |
| Flanšo skylės modelis              | F03<br>F04                                      |
| Vidinis diametras                  | 11,6 mm   |
| Skersmuo DN                        | 8   |
| Rankinis valdymas                  | nėra  |
| Srauto kryptis                     | reversuojamas                                   |
| Nominalus armatūros slėgis         | 63  |
| Paleidimo momentas                 | 8 Nm  |
| Darbinė terpė                      | Inertinės dujos<br>Neutralūs skysčiai           |
| Terpės temperatūra                 | -10 ... 140 °C                                  |
| Srautas, T- tipo kampinė kiaurymė  | 4,5 m <sup>3</sup> /h                           |
| Srautas, T- tipo tiesi kiaurymė    | 8 m <sup>3</sup> /h                             |
| Srauto toliarancija Kv             | +/- 20 %  |
| Informacija                        | Turi PWIS medžiagų                              |
| Informacija apie tvirtinimą        | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis        |
| Korpuso medžiagos numeris          | 1.4408  |
| Informacija apie sandariklius      | PTFE  |
| Informacija apie medžiaga, rutulys | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis        |
| Rutuliuokų medžiagos numeris       | 1.4401  |
| Informacija apie veleną            | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis        |
| Veleno medžiagos numeris           | 1.4401  |
| Produkto svoris                    | 700 g   |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)       | atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams |
| Atsparumo korozijai klasė CRC      | 3   |