


# Rutulinis skirstytuvas VZBA-R34-63-32L-F0405-R

Gaminio numeris: 542011

FESTO

nerūdijančio plieno 3-eigė rutulinė sklendė su vidiniu sriegiu, 90 laipsnių posūkio kampas, ISO 5211 sujungimas su DRD, DRE arba DAPS posūkio pavara.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	3- eigė rutulinė sklendė L- tipo.
Veikimo būdas	mechaninis
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Sąsajos	Rp3/4
Komutavimo pozicijos indikatorius	Griovelio kryptis = srauto kryptis
Flanšo skylės modelis	F04 F05
Vidinis diametras	15 mm
Skersmuo DN	20
Rankinis valdymas	nėra
Srauto kryptis	reversuojamas
Nominalus armatūros slėgis	63
Paleidimo momentas	11 Nm
Darbinė terpė	Inertinės dujos Neutralūs skysčiai
Terpės temperatūra	-10 ... 140 °C
Srautas, L- tipo kiaurymė	5,1 m <sup>3</sup> /h
Srauto toliarancija Kv	+/- 20 %
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Informacija apie tvirtinimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Korpuso medžiagos numeris	1.4408
Informacija apie sandariklius	PTFE
Informacija apie medžiaga, rutulys	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Rutuliuokų medžiagos numeris	1.4401
Informacija apie veleną	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Veleno medžiagos numeris	1.4401
Produkto svoris	1.000 g
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams
Atsparumo korozijai klasė CRC	3