


ASI modulis

ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z

Gaminio numeris: 542125

FESTO

Leidžia prijungti 4 jutiklius ir 3 vykdiklius su M12 jungimo technologija



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Leidimas	c UL us - Listed (OL)
ATEX kategorijos dujos	II 3G
ATEX kategorijos dulkės	II 3D
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Dujų rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex ec IIC T4 Gc X
Dulkių rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex tc IIIC T115°C IP67 Dc X
Nesprogi aplinkos temperatūra	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C