


Pajungimo kabelis NEBV-Z2W2P-0.5-M12G5

Gaminio numeris: 542132

FESTO

paruoštas CPE10/14-M1BH skirstytuvams.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	EN 61076-2-101
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	LED
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leidžiama srovės apkrova	1 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Maksimalus užveržimo momentas	0.6 Nm prie M12x1 0.25 Nm prie M2
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	42 mm
Produkto svoris	19 g
Elektrinė jungtis 1	Kampinis kištukas, kvadratinė forma, 2- polių, MSZC
Elektrinė jungtis 2	Tiesus kištukas, M12x1, 5 polių, A- kodas
Kabelio struktūra	2 x 0,25 mm ²
Kabelio skersmuo	3,4 mm
Kabelio ilgis	0,5 m
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,25 mm ²
Apsaugotas įžeminimas	Negalimas
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M2 centriniu varžtu Su srieginiu kištuku
Korpuso spalva	Juodas
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Informacija apie sandariklius	TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	TPE-U(PU)
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	TPE-U(PUR)
Varžto medžiagos duomenys	Plienas Cinkuota
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	alavinių kontaktų lizdas Vario lydinys kištukas, auksiniai kontaktai