

# Slėgio sudarymo vožtuvas MS4N-DE-1/8-10V24-Z

Gaminio numeris: 542571

FESTO

lėtam pneumatinių sistemų užpildymui/ nuorinimui, oro srautas iš dešinės į kairę.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                 | Reikšmė  |
|---|--|
| Veikimo būdas                           | elektrinis   |
| Montavimo pozicija                      | Bet koks   |
| Rankinis valdymas                       | fiksavimas<br>Stūmimas   |
| Konstrukcija                            | Stūmoklio vieta  |
| Numetimo tipas                          | mechaninė spyruoklė  |
| Valdymo tipas                           | valdoma  |
| Valdomas oro tiekimas                   | Vidinis  |
| Srauto kryptis                          | nereversuojamas  |
| Skirstytuvo funkcija                    | 2/2  |
| Komutavimo pozicijos indikatorius       | su priedais  |
| Darbinis slėgis                         | 4 ... 10 bar   |
| b reikšmė                               | 0,5  |
| C reikšmė                               | 4,6 l/sbar   |
| Standartinis nominalus srauto debitas   | 1.000 l/min  |
| Budėjimo ciklas                         | 100 %  |
| Ritės charakteristikos duomenys         | 24 V DC: 1.8 W   |
| Leidimas                                | c UL us - Recognized (OL)  |
| Darbinė terpė                           | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertinės dujos                                  |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)                   |
| Atsparumo korozijai klasė CRC           | 2 - Moderate corrosion stress  |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B2-L   |
| Food-safe                               | See Supplementary material information   |
| Terpės temperatūra                      | -10 ... 50 °C  |
| Apsaugos klasė                          | IP65   |
| Aplinkos temperatūra                    | -10 ... 50 °C  |
| Produkto svoris                         | 263 g  |
| Elektrinis pajungimas                   | Plug pattern type C to EN 175301-803<br>Kištukas<br>Pagal DIN EN 175301-803<br>Kubinės konstrukcijos |
| Signal status display                   | su priedais  |
| Montavimo tipas                         | Instaliavimas į liniją<br>su priedais<br>Pasirenkamas  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1        | 1/8 NPT  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2        | 1/8 NPT  |
| Informacija                             | atitinka RoHS  |
| Material seals                          | NBR  |
| Material housing                        | Padengtas aliuminiu  |