


# Pick&Place DHSP-SLT16-SLT10

Gaminio numeris: 542968

FESTO

Susideda iš kompaktinės pozicionavimo ašies. Tiksli ir greitaeigė.  
Jungtys pritaikytos Festo posūkio pavaram ir griebtuvam. Užsakoma  
kaip atskira dalis arba kaip sumontuotas kompleksas.

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį  
“Fakso užklausa”.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Pick&Place 1.0
Apkrova	0 ... 2 kg
Z- ašies pavara	SLT-10
Z- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Z ašies eiga	0 ... 80 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies tarpinė padėtis	± 0,02 mm
Y- ašies pavara	SLT-16
Y- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Y ašies eiga	0 ... 150 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 0,02 mm