


# Pick&Place DHSP-HMP25-HMP20

Gaminio numeris: 542978

FESTO

Susideda iš modulinės pozicionavimo ašies. Skirta tiksliai sunkiai užduočiai su ilga eiga. Jungtys pritaikytos Festo posūkio pavaram ir griebtuvam. Užsakoma kaip atskira dalis arba kaip sumontuotas komplektas.

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį "Fakso užklausa".



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Pick&Place 3.0
Apkrova	0 ... 6 kg
Z- ašies pavara	HMP-20
Z- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Tarpinė padėtis, Z ašis	x1
Z ašies eiga	0 ... 400 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,01 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies tarpinė padėtis	± 0,01 mm
Y- ašies pavara	HMP-25
Y- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Tarpinė padėtis, Y ašis	x1
Y ašies eiga	0 ... 400 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 0,02 mm