


Tiesinės kreipiamosios DHSL-DGE25RF-SLT16

Gaminio numeris: 542988

FESTO

Susideda iš elektrinės - diržinės pavaros su riedėjimo guoliais, bei ašiniais guoliais ir kompaktinės ašies. Ypač dinamiškas pozicionavimas. Jungtys pritaikytos Festo posūkio pavarom ir griebtuvam. Užsakoma kaip atskira dalis arba kaip sumontuotas komplektas.

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį "Fakso užklausa".



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Linijinis portas 1.0
Apkrova	0 ... 2 kg
Z- ašies pavara	SLT-16
Z- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Z ašies eiga	0 ... 150 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies tarpinė padėtis	± 0,02 mm
Y- ašies pavara	DGE-25-ZR-RF
Y- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumpliūotas diržas su riedėjimo guoliais.
Tarpinė padėtis, Y ašis	betkoks
Y ašies eiga	0 ... 2.000 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,1 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 0,1 mm