


# Tiesinės kreipiamosios DHSL-2DGPL25S-HMPL20

Gaminio numeris: 542990

FESTO

Susideda iš bekotės pavaros su riedėjimo guoliais ir elektrinės lengvos konstrukcijos pozicionavimo ašies. Ypač dinamiškas su Soft Stop ir tikslus pozicionavimas. Jungtys pritaikytos Festo posūkio pavarom ir griebtuvam. Užsakoma kaip atskira dalis arba kaip sumontuotas komplektas.

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį "Fakso užklausa".



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Linijinis portas 2.0
Apkrova	0 ... 4 kg
Z- ašies pavara	HMPL-20
Z- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Tarpinė padėtis, Z ašis	x1
Z ašies eiga	0 ... 200 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies tarpinė padėtis	± 0,02 mm
Y- ašies pavara	2x DGPL-25-SPC11
Y- ašies pavaros sistema	Servopneumatinis
Tarpinė padėtis, Y ašis	x2
Y ašies eiga	0 ... 1.600 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 1 mm