


Tiesinės kreipiamosios DHSL-2DGC25-HMP20

Gaminio numeris: 542999

FESTO

Susideda iš beketės pavaros su riedėjimo guoliais ir modulinės pozicionavimo ašies. Dinamiškas, tikslus, atsparus. Jungtys pritaikytos Festo posūkių pavaroms ir griebtuvams. Užsakoma kaip atskira dalis arba kaip sumontuotas komplektas.

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį "Fakso užklausa".



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Linijinis portas 3.0
Apkrova	0 ... 6 kg
Z- ašies pavara	HMP-20
Z- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Tarpinė padėtis, Z ašis	x1
Z ašies eiga	0 ... 400 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies tarpinė padėtis	± 0,02 mm
Y- ašies pavara	2x DGC-25
Y- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Y ašies eiga	0 ... 3.000 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,02 mm