


Ašies komplektas EAMM-A-D40-57A

Gaminio numeris: 543154

★ Kernprogramm

Suitable for electric drives.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Keičiamas momentas	6,5 Nm
Produkto svoris	350 g
Interface code, actuator	D40A D40B D40C
Interface code, motor in	57A
Informacija	atitinka RoHS