


Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-E24-32B

Gaminio numeris: 543225
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Suitable for electric drives.](#)

[Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge](#)



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--------------------------|-------------------------|
| Dydis | 18 |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Maksimalus greitis | 3.000 1/min |
| Saugojimo temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 0 - 95 % |
| Apsaugos klasė | IP40 |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 50 °C |
| Inercijos masės momentas | 3,016 kgmm ² |
| Tuščios eigos momentas | 0,05 Nm |
| Keičiamas momentas | 1 Nm |
| Produkto svoris | 240 g |
| Informacija | Turi PWIS medžiagų |