


# Daugiakaištis mazgas VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Gaminio numeris: 543415

FESTO

Skirstytuvų saloms VTSA ir VTSA-F.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	su monostabiliais skirstytuvais 16 su bistabiliais skirstytuvais 8
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	539 g
Elektrinis valdymas	Daugiakontaktė jungtis
Elektrinis pajungimas	19-kontaktų Kištukas To CNOMO E03.62.530.N
Material cover	PA
Material housing	Padengtas aliuminiu