


Operatoriaus įtaisas FED-301

Gaminio numeris: 543438
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Valdymo pultas su LCD grafiniu displejumi, jungtis su PLV.
Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo aukštis	61 mm
Aukštis	109 mm
Ilgis	149 mm
Priekinės panelės maksimalus storis	5 mm
Naudojama atmintis	512 kByte
Realaus laiko laikrodis	Taip
Įvykių sąrašas	256
Įsiminimo būdas	32 kByte
Aliarmas	1.024
Nukrypimas nuo realaus laiko laikrodžio	130 s/mėn
Spalvų skaičius	juoda/ balta
Sistemos LED skaičius	4
Displėjus	Monochrominis LCD
Displėjaus savybės	Touchscreen
Displėjaus dydis	3,8"
Baterijos dubliavimas	3 V / 270 mA Litis
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Indikatoriaus skiriamoji geba	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos	0,4 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 85 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP65 priekis, IP20 galas
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Leidimas	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Produkto svoris	1.000 g
AUX sąsaja	Sub-D 9 galvučių Kištuko lizdas
PC sąsaja	RS232 Sub-D 15-galvučių Kištukas
Programavimo sąsaja	9,6 - 38,4 kBd
PLV sąsaja	RS232 Sub-D 15-galvučių Kištukas
Ethernet sąsaja	Pasirinktinai, 10 MBd
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę
Programinė įranga	FED Designer 6.06 arba aukštesnė versija