


# Operatoriaus įtaisas FED-501

Gaminio numeris: 543440  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Valdymo pultas su LCD grafiniu displejumi, jungtis su PLV, su 1 funkciniais klavišais.

Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo aukštis	66 mm
Aukštis	147 mm
Ilgis	187 mm
Priekinės panelės maksimalus storis	5 mm
Naudojama atmintis	32 Mbyte
Naudojamų LED diodų skaičius	1
Funkcinių klavišų skaičius	1
Realaus laiko laikrodis	Taip
Įvykių sąrašas	1.024
Įsiminimo būdas	32 kByte
Aliarmas	1.024
Nukrypimas nuo realaus laiko laikrodžio	130 s/mėn
Spalvų skaičius	8 pilkos skalės
Sistemos LED skaičius	4
Displėjus	Monochrominis LCD
Displėjaus savybės	Touchscreen
Displėjaus dydis	5,6"
Baterijos dubliavimas	3 V / 270 mA Litis
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Indikatoriaus skiriamoji geba	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos	0,6 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 85 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP65 priekis, IP20 galas
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Leidimas	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Produkto svoris	1.400 g
AUX sąsaja	Sub-D 9 galvučių Kištuko lizdas
Spausdintuvo sąsaja	RS232 Sub-D 15-galvučių Kištuko lizdas
PC sąsaja	RS232 Sub-D 15-galvučių

Savybės	Reikšmė
	Kištuko lizdas
Programavimo sąsaja	9,6 - 38,4 kBd
PLV sąsaja	RS232 Sub-D 15-galvučių Kištukas
Ethernet sąsaja	Pasirinktinai, 10 MBd
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę
Informacija	atitinka RoHS
Programinė įranga	FED Designer 6.06 arba aukštesnė versija
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	NEC 500 Class I, Div. 2