


# Paskirstymo modulis MS4-A-IPM-80

Gaminio numeris: 543498

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                       | Reikšmė                       |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity               | VDMA24364-B1/B2-L             |
| Terpės temperatūra            | -10 ... 60 °C                 |
| Produkto svoris               | 124 g                         |
| Informacija                   | atitinka RoHS                 |
| Material of connecting plate  | Padengtas aliuminiu           |
| Material seals                | NBR                           |
| Material hollow bolt          | Padengtas aliuminiu           |
| Material module connector     | Padengtas aliuminiu           |
| Material screws               | Plienas                       |