

# Operatoriaus įtaisas FED-1010

Gaminio numeris: 543516

FESTO

Valdymo pultas su LCD grafiniu displejumi, jungtis su PLV.  
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2010.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo aukštis	91 mm
Aukštis	232 mm
Ilgis	287 mm
Priekinės panelės maksimalus storis	5 mm
Naudojama atmintis	32 Mbyte
Realaus laiko laikrodis	Taip
Nukrypimas nuo realaus laiko laikrodžio	130 s/mėn
Spalvų skaičius	64 k
Displėjus	Spalva TFT
Displėjaus savybės	Touchscreen
Displėjaus dydis	10,4"
Baterijos dubliavimas	3 V / 270 mA Litis
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Indikatoriaus skiriamoji geba	VGA, 640x480 Pixel
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos	1,2 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 85 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP65 priekis, IP20 galas
Aplinkos temperatūra	0 ... 45 °C
Leidimas	C-Tick
Produkto svoris	2.250 g
AUX sąsaja	Sub-D 9 galvučių Kištuko lizdas
Spausdintuvo sąsaja	RS232 Sub-D 15-galvučių Kištuko lizdas
PLV sąsaja	RS232 Sub-D 15-galvučių Kištukas
USB jungtis	Taip
Ethernet sąsaja	RJ45 10/100 MBd antra Ethernet jungtis optinė 10 mBd
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę
Informacija	atitinka RoHS
Sertifikatas pagal NEC 500	Class I, Div.2, Gr. A,B,C,D