

# Slėgio atskyrimo plokštė



## VABF-S3-1-L1D1-C

Gaminio numeris: 543602

FESTO

Skirstytuvų salai VDMA-01/02, standartinis pajungimas pagal 15407-1, montavimui tarp plokštės ir skirstytuvo, salos oro pajungimo kanalą galima uždaryti.

Skirstytuvą galima nuimti neišjungus salos oro maitinimo.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	26 mm
Paremtas standartu	ISO 15407-1
Montavimo pozicija	Bet koks
Pneumatiniai elementai montuojami vienas ant kito	Išjungti per 1
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	800 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	286 g
vertikalaus tvirtinimo būdas	ant maitinimo bloko ant individualios plokštės
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Padengtas aliuminiu