



Diafragminis oro džiovintuvas MS4N-LDM1-1/4-P10

Gaminio numeris: 543636

FESTO

Sumažintas slėgio rasos taškas, su metaliniu rezervuaru, srauto kryptis:
iš kairės į dešinę

Perspėjimas: Kad užtikrinti ilgalaikį nesutrinkamą įtaiso darbą, oras
privalo būti nufiltruotas 0.01 µm mikro-filtru (liekančios dalelės < 0.1 µm,
liekanti alyva < 0.1 mg į kubinį metrą)!



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Dydis | 4 |
| Serijos | MS |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Konstrukcija | Membraninis džiovintuvas |
| Darbinis slėgis | 3 ... 12,5 bar |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 100 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [1:4:2] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Negalima naudoti tepamo oro. |
| Slėgio rasos taško sumažinimas | 20 K |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Saugojimo temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Oro švarumo klasė išėjime | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [1:3:2] |
| Terpės temperatūra | 2 ... 50 °C |
| Aplinkos temperatūra | 2 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 0,53 kg |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | 1/4 NPT |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | Padengtas aliuminiu |
| Material bowl | Aliuminio liejinys |